



EKSQ405TM

**Cassette voor belasting tot 20 kN 405x405mm hoogte 44mm uitvoerstuk TULAA105**

**Technische eigenschappen**

**Vorm**

Vorm	Kwadratform
------	-------------

**Afmetingen**

Inbouwdiepte	116 mm
Inbouwlengthe	405 mm
Inbouwbreedte	405 mm
Hoogte	116 mm
Nominale grootte	244 mm
Dikte van tapijt uitsparing	28 mm

**Samenstelling**

Chassisdeel voor cassettes	Ja
Aantal in te bouwen/aan te sluiten apparaten	12
Aantal outlets	3
Aantal leidinguitlaten	1
Uitvoering leidinguitvoer	Schroefbaar

**Gebruiksvoorwaarden**

Maximale belasting	3 - 20 kN
--------------------	-----------

**Installatie, montage**

Geschikt voor verzonken montage in de vloer	Ja
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja

**Materiaal**

Kleur leidinguitvoer	Zilver
Materiaal	RVS
Kleur	RVS

**Functies**

Geschikt voor vloergoot	Ja
-------------------------	----

**Veiligheid**

Slagvastheid IK	IK10
Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	Q12