



EKSQ405TM

Cassette voor belasting tot 20 kN 405x405mm hoogte 44mm uitvoerstuk TULAA105

Technische eigenschappen

Vorm

Vorm	Kwadravorm
------	------------

Afmetingen

Inbouwdiepte	116 mm
Inbouwlengthe	405 mm
Inbouwbreedte	405 mm
Hoogte	116 mm
Nominale grootte	244 mm
Dikte van tapijt uitsparing	28 mm

Samenstelling

Chassisdeel voor cassettes	Ja
Aantal ingebouwde apparaten	12
Aantal outlets	3
Aantal leidinguitgangen	1
Uitvoering leidinguitvoer	Schroefbaar

Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting	3 - 20 kN
--------------------	-----------

Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja

Materiaal

Kleur leidinguitvoer	Zilver
Materiaal	RVS
Kleur	RVS

Functies

Geschikt voor vloergoot	Ja
-------------------------	----

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK10
Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	Q12