



EKSR0620BL

Cassette voor belasting tot 20 kN rond 215mm hoogte 34mm blind

Technische eigenschappen

Uitvoering

Met uitsparing vloerbedekking Ja

Vorm

Vorm Rond

Afmetingen

Inbouwdiepte 105 mm

Inbouwdiameter 215 mm

Hoogte 105 mm

Nominale grootte 215 mm

Dikte van tapijt uitsparing 23 mm

Samenstelling

Aantal outlets 0

Aantal leidinguitgangen 0

Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting 3 - 15 kN

Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie Ja

Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie Ja

Materiaal

Materiaal RVS

Kleur RVS

Functies

Geschikt voor vloergoot Ja

Veiligheid

Slagvastheid IK IK10

Beschermingsgraad IP IP20

Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem) R06

Halogeenvrij Ja