



EKSR0620TM

## Cassette voor belasting tot 20 kN rond 215mm hoogte 34mm uitvoerstuk TULAA105

### Technische eigenschappen

#### Vorm

Vorm	Rond
------	------

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	105 mm
Inbouwdiameter	215 mm
Hoogte	105 mm
Nominale grootte	215 mm
Dikte van tapijt uitsparing	23 mm

#### Samenstelling

Chassisdeel voor cassettes	Ja
Aantal ingebouwde apparaten	6
Aantal outlets	2
Aantal leidinguitgangen	1
Uitvoering leidinguitvoer	Schroefbaar

#### Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting	3 - 15 kN
--------------------	-----------

#### Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja

#### Materiaal

Kleur leidinguitvoer	Zilver
Materiaal	RVS
Kleur	RVS

#### Functies

Geschikt voor vloergoot	Ja
-------------------------	----

#### Veiligheid

Slagvastheid IK	IK10
Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	R06