



EKSR1220BL

Cassette voor belasting tot 20 kN rond 300mm hoogte 38mm blind

Technische eigenschappen

Vorm

Vorm	Rond
------	------

Afmetingen

Inbouwdiepte	110 mm
Inbouwdiameter	305 mm
Hoogte	110 mm
Nominale grootte	305 mm
Dikte van tapijt uitsparing	23 mm

Samenstelling

Chassisdeel voor cassettes	Nee
Aantal outlets	0
Aantal leidinguitgangen	0

Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting	3 - 15 kN
--------------------	-----------

Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja

Materiaal

Materiaal	RVS
Kleur	RVS

Functies

Geschikt voor vloergoot	Ja
Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	R12
Halogeenvrij	Ja