



EKSR1220TM

Cassette voor belasting tot 20 kN rond 300mm hoogte 38mm uitvoerstuk TULAA105

Technische eigenschappen

Vorm

Vorm	Rond
------	------

Afmetingen

Inbouwdiepte	110 mm
Inbouwdiameter	305 mm
Hoogte	110 mm
Nominale grootte	305 mm
Dikte van tapijt uitsparing	23 mm

Samenstelling

Chassisdeel voor cassettes	Ja
Aantal ingebouwde apparaten	12
Aantal outlets	3
Aantal leidinguitgangen	1
Uitvoering leidinguitvoer	Uitvoerstuk

Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting	3 - 15 kN
--------------------	-----------

Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja

Materiaal

Materiaal	RVS
Kleur	RVS

Functies

Geschikt voor vloergoot	Ja
Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	R12