



EN145



## Interface-relais, ingang 10-26 V AC/DC, 1 wissel

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	5 A
Maximale stroom (cos phi 0,6)	5 A

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

#### Spanning

Stuurspanning AC	10 - 26 V
------------------	-----------