



EN146



Interface-relais, ingang 230 V AC, 1 wissel

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

| | |
|-------------------------------|-----|
| Nominale stroom | 5 A |
| Maximale stroom (cos phi 0,6) | 5 A |

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modulen | 1 |
|----------------|---|

Aansluitmogelijkheden

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Type connector/steker | Schroefaansluiting |
|-----------------------|--------------------|

Spanning

| | |
|------------------|-------------|
| Stuurspanning AC | 230 - 230 V |
|------------------|-------------|