




EP071



Hulpcontact voor EP/ER/ES-serie

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	2 A
-----------------	-----

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i	250 V
---------------------------------	-------

Capaciteit

Aantal modules	0,50
----------------	------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 4 mm ²
--------------------------------	-----------------------

Aansluitdoorsnede massieve ader	1 - 6 mm ²
---------------------------------	-----------------------

Soort contact	1 verbreek + 1 maak
---------------	---------------------

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I_n	0,40 W
--	--------

Afmetingen

Hoogte	85 mm
--------	-------

Breedte	8,75 mm
---------	---------

Diepte	58 mm
--------	-------