



EV004

Universele afstanddimmer 600 W, comfort

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning U _e	230 - 230 V
----------------------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-code	7035

Uitvoering

Bedieningselement	Druk- en draaischakelaar
-------------------	--------------------------

Vermogen

Vermogen gloeilamp	20 - 600 W
--------------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 45 °C
---------------------	-------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 10 mm ²
Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 16 mm ²

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---