




EVA008



Hulpcontactblok 4NC voor EV007...EV038, EVN022...EVN045, EVL..., EVR...

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 15 A

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i 690 V

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -25 - 60 °C

Opslag-/transport-temperatuur -40 - 80 °C

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker Schroefaansluiting

Aansluiting

Soort contact 4 verbreek