



FB6013009016



FB, bodemprofiel + deksel 60x130 mm, verkeerswit

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	61 mm
Breedte	130 mm
Lengte	2000 mm
Dekselbreedte	130 mm
Binnendoorsnede	6450 - 6450 mm ²

Deksel, deur

Aantal monteerbare deksels	1
----------------------------	---

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	27
--	----

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
RAL-code	9016
Kleur	Verkeerswit

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP30

Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

Aansluitmogelijkheden

Kanaalverbinding	Zonder koppeling
------------------	------------------

Samenstelling

Aantal scheidingswanden	0
Aantal compartimenten	1 - 2
Aantal scheidingswanden	1
Met kabelhouders	Ja
Met beschermfolie	Nee

Installatie, montage

