



FB6013009016



FB, bodemprofiel + deksel 60x130 mm, verkeerswit

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Hoogte | 61 mm |
| Breedte | 130 mm |
| Lengte | 2000 mm |
| Dekselbreedte | 130 mm |
| Binnendoorsnede | 6450 - 6450 mm ² |

Deksel, deur

| | |
|----------------------------|---|
| Aantal monteerbare deksels | 1 |
|----------------------------|---|

Capaciteit

| | |
|------------------------------------------------------------|----|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 27 |
|------------------------------------------------------------|----|

Materiaal

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Materiaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |
| RAL-code | 9016 |
| Kleur | Verkeerswit |

Veiligheid

| | |
|--------------------------------------------|------|
| Slagvastheid IK | IK07 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP30 |

Normen

| | |
|------------------------------------------------|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|------------------------------------------------|-----|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

Aansluitmogelijkheden

| | |
|------------------|------------------|
| Kanaalverbinding | Zonder koppeling |
|------------------|------------------|

Samenstelling

| | |
|-------------------------|-------|
| Aantal scheidingswanden | 0 |
| Aantal compartimenten | 1 - 2 |
| Aantal scheidingswanden | 1 |
| Inclusief kabelklem | Ja |
| Met beschermfolie | Nee |

Installatie, montage

