

FB, bodemprofiel + deksel 60x150 mm, lichtgrijs

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Hoogte | 61 mm |
| Breedte | 150 mm |
| Lengte | 2000 mm |
| Dekselbreedte | 150 mm |
| Binnendoorsnede | 7270 - 7270 mm ² |

Deksel, deur

| | |
|----------------------------|---|
| Aantal monteerbare deksels | 1 |
|----------------------------|---|

Capaciteit

| | |
|--|----|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 31 |
|--|----|

Materiaal

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Materiaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |
| RAL-code | 7035 |
| Kleur | Lichtgrijs |

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK | IK07 |
| Beschermingsgraad IP | IP30 |

Normen

| | |
|--|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|--|-----|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

Aansluitmogelijkheden

| | |
|------------------|------------------|
| Kanaalverbinding | Zonder koppeling |
|------------------|------------------|

Samenstelling

| | |
|-------------------------|-------|
| Aantal scheidingswanden | 0 |
| Aantal compartimenten | 1 - 4 |
| Aantal scheidingswanden | 3 |
| Met kabelhouders | Ja |
| Met beschermfolie | Nee |

Installatie, montage

FB6015007035

