



FB80130070301



**FB, bodemprofiel + deksel 80x130 mm, grijs**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte	82 mm
Breedte	130 mm
Lengte	2000 mm
Dekselbreedte	130 mm
Binnendoorsnede	8930 - 8930 mm <sup>2</sup>

**Deksel, deur**

Aantal monteerbare deksels	1
----------------------------	---

**Capaciteit**

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	33
--	----

**Materiaal**

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
RAL-code	7030
Kleur	Grijs

**Veiligheid**

Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

**Normen**

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

**Aansluitmogelijkheden**

Kanaalverbinding	Zonder koppeling
------------------	------------------

**Samenstelling**

Aantal scheidingswanden	0
Aantal compartimenten	1 - 2
Aantal scheidingswanden	3
Inclusief kabelklem	Ja
Met beschermfolie	Nee

**Installatie, montage**

