



FB80130070351



**FB, bodemprofiel + deksel 80x130 mm, lichtgrijs**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Hoogte          | 82 mm                       |
| Breedte         | 130 mm                      |
| Lengte          | 2000 mm                     |
| Dekselbreedte   | 130 mm                      |
| Binnendoorsnede | 8930 - 8930 mm <sup>2</sup> |

**Deksel, deur**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Aantal monteerbare deksels | 1 |
|----------------------------|---|

**Capaciteit**

|  |    |
|--|----|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 33 |
|--|----|

**Materiaal**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Materiaal               | Polyvinylchloride (PVC) |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld             |
| RAL-code                | 7035                    |
| Kleur                   | Lichtgrijs              |

**Veiligheid**

|                      |      |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK      | IK07 |
| Beschermingsgraad IP | IP20 |

**Normen**

|  |     |
|--|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|--|-----|

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

**Aansluitmogelijkheden**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Kanaalverbinding | Zonder koppeling |
|------------------|------------------|

**Samenstelling**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Aantal scheidingswanden | 0     |
| Aantal compartimenten   | 1 - 2 |
| Aantal scheidingswanden | 3     |
| Met kabelhouders        | Ja    |
| Met beschermfolie       | Nee   |

**Installatie, montage**

