



FB9923009016



## FB, bodemprofiel + deksel 99x230 mm, verkeerswit

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Hoogte	100 mm
Breedte	230 mm
Lengte	2000 mm
Dekselbreedte	230 mm
Binnendoorsnede	19660 - 19660 mm <sup>2</sup>

#### Deksel, deur

Aantal monteerbare deksels	1
----------------------------	---

#### Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	77
--	----

#### Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
RAL-code	9016
Kleur	Verkeerswit

#### Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP20

#### Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

#### Aansluitmogelijkheden

Kanaalverbinding	Zonder koppeling
------------------	------------------

#### Samenstelling

Aantal scheidingswanden	0
Aantal compartimenten	1 - 5
Aantal scheidingswanden	4
Met kabelhouders	Ja
Met beschermfolie	Nee

#### Installatie, montage

