




FB9923039016



## FB, buitenhoek voor goot 99x230 mm, verkeerswit

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 100 mm |
| Breedte | 230 mm |

#### Toebehoren

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Toebehoren | Bodemprofiel, Deksel |
|------------|----------------------|

#### Instellingen

|            |         |
|------------|---------|
| Hoekbereik | 90 - 90 |
|------------|---------|

#### Materiaal

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Materiaal               | Polyvinylchloride (PVC) |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld             |
| Kleur                   | Verkeerswit             |
| RAL-code                | 9016                    |

#### Veiligheid

|  |      |
|--|------|
| Slagvastheid IK                            | IK07 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |

#### Normen

|  |     |
|--|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|--|-----|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

#### Samenstelling

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Met beschermfolie   | Nee        |
| Gerelateerde Series | FB 100x230 |