



FG21KD



**Verdeler IP54 zichtvenster 1900 x 350 x 600 mm**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte	1900 mm
Breedte	350 mm
Diepte	600 mm
Dikte zijwand	1,50 mm

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP54
Beschermingsklasse	Isolatieklasse I
Type slot	3 mm dubbelbaardsluiting, Speciaal gereedschap
Slagvastheid IK	IK10

**Samenstelling**

Aantal velden in de breedte	1
Aantal flensplaatopeningen	2
Aantal rijen	12

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Vloermontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

**Materiaal**

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035
Oppervlakte behandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1
Deur/deksel is transparant	Ja

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	1600 A
-----------------	--------