



FG22WE



**Koppelbare staande verdeler IP41, univers, 2000 x 600 x 400 mm, RAL7035**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte	2000 mm
Breedte	600 mm
Diepte	400 mm
Dikte zijwand	2 mm

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP41
Beschermingsklasse	Isolatieklasse I
Type slot	3 mm dubbelbaardsluiting
Slagvastheid IK	IK10

**Samenstelling**

Aantal velden in de breedte	2
Aantal flensplaatopeningen	4

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Vloermontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

**Materiaal**

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035
Oppervlakte behandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal
Afwerking oppervlakte	Mat

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1
Deur/deksel is transparant	Nee

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	1600 A
-----------------	--------