



FG23XE



Koppelbare staande verdeler IP41, univers, 2000 x 850 x 600 mm, RAL7035

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	2000 mm
Breedte	850 mm
Diepte	600 mm
Dikte zijwand	2 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP41
Beschermingsklasse	Isolatieklasse I
Type slot	3 mm dubbelbaardsluiting
Slagvastheid IK	IK10

Samenstelling

Aantal velden in de breedte	3
Aantal flensplaatopeningen	6

Installatie, montage

Gemonteerd op	Vloermontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035
Oppervlakte behandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal
Afwerking oppervlakte	Mat

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1
Deur/deksel is transparant	Nee

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	1600 A
-----------------	--------