



FG24LD



Verdeler IP54 zichtvenster 1900 x 1100 x 400 mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	1900 mm
Breedte	1100 mm
Diepte	400 mm
Dikte zijwand	2 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP54
Beschermingsklasse	Isolatieklasse I
Type slot	3 mm dubbelbaardsluiting, Speciaal gereedschap
Slagvastheid IK	IK10

Samenstelling

Aantal velden in de breedte	4
Aantal flensplaatopeningen	8
Aantal rijen	48

Installatie, montage

Gemonteerd op	Vloermontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035
Oppervlakte behandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	2
Aantal sloten	1
Deur/deksel is transparant	Ja

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	1600 A
-----------------	--------