

FG26KD

Verdeler IP54 zichtvenster 1900 x 1600 x 600 mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	1900 mm
Breedte	1600 mm
Diepte	600 mm
Dikte zijwand	1,50 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP54
Beschermingsklasse	Isolatieklasse I
Type slot	3 mm dubbelbaardsluiting, Speciaal gereedschap
Slagvastheid IK	IK10

Samenstelling

Aantal velden in de breedte	6
Aantal flensplaatopeningen	12
Aantal rijen	72

Installatie, montage

Gemonteerd op	Vloermontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035
Oppervlakte behandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	2
Aantal sloten	1
Deur/deksel is transparant	Ja

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	1600 A
-----------------	--------