



FG26WE

Koppelbare staande verdeler IP41, univers, 2000 x 1600 x 400 mm, RAL7035

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	2000 mm
Breedte	1600 mm
Diepte	400 mm
Dikte zijwand	2 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP41
Beschermingsklasse	Isolatieklasse I
Type slot	3 mm dubbelbaardsluiting
Slagvastheid IK	IK10

Samenstelling

Aantal velden in de breedte	6
Aantal flensplaatopeningen	12

Installatie, montage

Gemonteerd op	Vloermontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035
Oppervlakte behandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal
Afwerking oppervlakte	Mat

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	2
Aantal sloten	1
Deur/deksel is transparant	Nee

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	1600 A
-----------------	--------