



FL32SPX01

Verdeler IP65 geïsoleerd 600 x 600 x 300 mm, met UV-coating en plint

Technische eigenschappen

Design

Flexibel	Nee
Montagevoorschriften	opbouw

Functies

Met doorlusfunctie	Nee
Met kabelgeleiders	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee

Uitvoering

Aantal modules	72
----------------	----

Compatibiliteit

Compatibel met montage DIN-rail	Nee
---------------------------------	-----

Connectiviteit

Bussysteem Funkbus	Nee
--------------------	-----

Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	300 mm
Hoogte geïnstalleerd product	600 mm
Breedte geïnstalleerd product	600 mm

Deksel, Deur

Hendeltype	3-punts espagnolet sluiting
Aantal deursloten	1

Materiaal

Bestandsdeel	glasvezelversterkt polyester
Transparant	Nee

Levering

Met deksel	Nee
------------	-----

Samenstelling

Aantal verdelerrijen	6
Aan-/uitschakelaar	Nee
Uitbreiding mogelijk	Nee

Normen

Beschermingsklasse IEC-61140	II
------------------------------	----

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP65
Beschermingsklasse	beschermingsklasse II
Halogeenvrij	Nee
Slagvastheid	IK10