

:hager

## Verdeler IP65 geïsoleerd 850 x 600 x 300 mm, met UV-coating en plint

### Technische eigenschappen

Montagevoorschriften	opbouw
Diepte geïnstalleerd product	300 mm
Hoogte geïnstalleerd product	900 mm
Breedte geïnstalleerd product	600 mm
Hendeltype	3-punts espagnolet sluiting
Aantal deursloten	1
Bestandsdeel	glasvezelversterkt polyester
Aantal verdelerrijen	10
Beschermingsklasse IEC-61140	II
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Beschermingsklasse	beschermingsklasse II
Slagvastheid	IK10