



FL53S

Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 850x850x300 mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	850 mm
Breedte	850 mm
Diepte	300 mm
Dikte zijwand	2 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP65
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Type slot	3-punts met zwenkgreep 8 mm, 4-zijdig 8 mm, Sleutelslot
Slagvastheid IK	IK10

Samenstelling

Aantal velden in de breedte	3
Aantal flensplaatopeningen	0
Aantal rijen	5

Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandmontage
Geschikt voor buitengebruik	Ja

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035
Materiaal	Met glasvezel versterkt polyester

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1
Deur/deksel is transparant	Nee

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	400 A
-----------------	-------