



### Verdeler IP65 geïsoleerd 900 x 850 x 300 mm, met UV-coating en plint

#### Technische eigenschappen

Montagevoorschriften	opbouw
Nominale stroom Inom	400 A
Diepte geïnstalleerd product	300 mm
Interne diepte	150 mm
Hoogte geïnstalleerd product	900 mm
Breedte geïnstalleerd product	850 mm
Breedte in deelenheden	36
Materiaaldikte behuizing	2 mm
Deksel materiaal dikte	20 mm
Hendeltype	3-punts espagnolet sluiting
Vergrendelbaar	Ja
Aantal deursloten	1
Type deksel	Closed
Deurvleugel	single
Type deksel	cover
Kleur	RAL 7035
Kleur	lichtgrijs
RAL kleur	RAL 7035 - lichtgrijs
Bestandsdeel	glasvezelversterkt polyester
Oppervlaktebehandeling	Andere
Geschikt voor buitengebruik	Ja
Aantal verdelerrijen	15
Aantal velden	3
Aantal sleutels	1
Aantal openingen voor flensplaten	0
Europese richtlijn WEEE	niet van toepassing
Mechanische bescherming slagvastheid IK	>IK10
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Beschermingsklasse	beschermingsklasse II
Vuurvastheid	-