



Verdeler IP65 geïsoleerd 1200 x 600 x 300 mm, met UV-coating en plint

Technische eigenschappen

Montagevoorschriften	opbouw
Nominale stroom Inom	400 A
Diepte geïnstalleerd product	300 mm
Interne diepte	150 mm
Hoogte geïnstalleerd product	1200 mm
Breedte geïnstalleerd product	600 mm
Breedte in deeleenheden	24
Materiaaldikte behuizing	2 mm
Deksel materiaal dikte	2 mm
Hendeltype	3-punts espagnolet sluiting
Aantal deursloten	1
Type deksel	Closed
Deurvleugel	single
Type deksel	door
Kleur	grijs
Kleur	lichtgrijs
RAL kleur	RAL 7035 - lichtgrijs
Bestandsdeel	glasvezelversterkt polyester
Oppervlaktebehandeling	Andere
Aantal verdelerrijen	14
Aantal sleutels	1
Aantal openingen voor flensplaten	0
Europese richtlijn WEEE	niet van toepassing
Mechanische bescherming slagvastheid IK	>IK10
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Beschermingsklasse	beschermingsklasse II
Vuurvastheid	-