



Verdeler IP65 geïsoleerd 1200 x 850 x 300 mm, met UV-coating en plint

Technische eigenschappen

Montagevoorschriften	opbouw
Diepte geïnstalleerd product	300 mm
Hoogte geïnstalleerd product	1200 mm
Breedte geïnstalleerd product	850 mm
Hendeltype	3-punts espagnolet sluiting
Aantal deursloten	1
Bestandsdeel	glasvezelversterkt polyester
Aantal verdelerrijen	21
Aantal velden	3
Beschermingsklasse IEC-61140	II
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Beschermingsklasse	beschermingsklasse II
Slagvastheid	IK10