



FP21S1N

Staannde verdeler leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 1950 x 300 x 205 mm

Technische eigenschappen

Design

Montagevoorschriften vrijstaande en koppelbare verdelers

Funcities

Overspanningsbeveiliging Nee

Cover with overpressure release Nee

Uitvoering

Aantal modules 144

Compatibiliteit

Geschikt voor bliksembeveiliging Nee

Stroom

Nominale stroom Inom 250 A

Afmetingen

Inbouwdiepte 205 mm

Diepte geïnstalleerd product 205 mm

Interne diepte 130 mm

Hoogte geïnstalleerd product 1950 mm

Breedte geïnstalleerd product 300 mm

Breedte in deelenheden 12

Materiaaldikte behuizing 1 mm

Deksel, Deur

Deksel materiaal dikte 1 mm

Hendeltype zonder sluiting

Vergrendelbaar Nee

Aantal deursloten 1

Type deksel Withnotch

Deurvleugel without

Type deksel none

Transparante deksel/deur Nee

Materiaal

Kopergewicht van het product 0.076 kg

Kleur wit

Kleur wit

RAL kleur RAL 9010 - Zuiver Wit

Bestandsdeel staal

Oppervlaktebehandeling poeder coated

Transparant Nee

Montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor bodemmontage	Nee
Levering	
Met deksel	Nee
Samenstelling	
Aantal verdelerrijen	12
Aantal velden	1
Aantal sleutels	1
Aan-/uitschakelaar	Nee
Uitbreiding mogelijk	Nee
Aantal openingen voor flensplaten	2
Uitbreiding mogelijk	Ja
Earthing terminal block	Nee
Neutral terminal block	Nee
Signal passing door	Nee
Normen	
Europese richtlijn WEEE	niet van toepassing
Veiligheid	
Mechanische bescherming slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad (IP)	IP30
Beschermingsklasse	beschermingsklasse II
Halogeenvrij	Nee
Vuurvastheid	-