



FP24SN2

**Staande verdeler leeg IP44 geïsoleerd 1950 x 1050 x 205 mm**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte	1950 mm
Breedte	1050 mm
Diepte	205 mm
Dikte zijwand	1 mm

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Type slot	Staafsluiting, Zonder slot
Slagvastheid IK	IK09

**Samenstelling**

Aantal velden in de breedte	4
Aantal flensplaatopeningen	8
Aantal verdelerrijen	12

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Vloermontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

**Materiaal**

Kleur	Helderwit
RAL-code	9010
Oppervlakte behandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren	2
Aantal sloten	1
Deur/deksel is transparant	Nee

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	400 A
-----------------	-------