



FP24SW

Staannde verdeler leeg IP54 geïsoleerd,1950 x 1050 x 205 mm, univers

Technische eigenschappen

Design

Montagevoorschriften vrijstaande en koppelbare verdelers

Funcities

Overspanningsbeveiliging Nee

Cover with overpressure release Nee

Uitvoering

Aantal modulen 576

Compatibiliteit

Geschikt voor bliksembeveiliging Nee

Stroom

Nominale stroom Inom 400 A

Afmetingen

Inbouwdiepte 205 mm

Diepte geïnstalleerd product 205 mm

Interne diepte 143 mm

Hoogte geïnstalleerd product 1950 mm

Breedte geïnstalleerd product 1050 mm

Breedte in deelenheden 48

Materiaaldikte behuizing 1 mm

Deksel, Deur

Deksel materiaal dikte 1 mm

Hendeltype handgreep met deurschild en espagnolet-sluiting

Vergrendelbaar Nee

Aantal deursloten 1

Type deksel Closed

Deurvleugel double-symmetric

Type deksel cover

Transparante deksel/deur Nee

Materiaal

Kleur wit

RAL kleur RAL 9010 - Zuiver Wit

Bestandsdeel staal

Oppervlaktebehandeling poeder coated

Transparant Nee

Montage

Geschikt voor buitengebruik Nee

Geschikt voor bodemmontage Nee

Levering	
Met deksel	Nee
Samenstelling	
Aantal verdelerrijen	12
Aantal velden	4
Aantal sleutels	1
Aan-/uitschakelaar	Nee
Uitbreiding mogelijk	Nee
Aantal openingen voor flensplaten	8
Uitbreiding mogelijk	Ja
Earthing terminal block	Nee
Neutral terminal block	Nee
Signal passing door	Nee
Normen	
Europese richtlijn WEEE	niet van toepassing
Veiligheid	
Mechanische bescherming slagvastheid IK	IK09
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Beschermingsklasse	beschermingsklasse II
Halogeenvrij	Nee
Vuurvastheid	-