



FP25S1N

Staannde verdeler leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 1950 x 1300 x 205

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	1950 mm
Breedte	1300 mm
Diepte	205 mm
Dikte zijwand	1 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP30
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Type slot	Zonder slot
Slagvastheid IK	IK07

Samenstelling

Aantal velden in de breedte	5
Aantal flensplaatopeningen	10
Aantal rijen	12

Installatie, montage

Gemonteerd op	Vloermontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

Materiaal

Kleur	Helderwit
RAL-code	9010
Oppervlakte behandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	0
Aantal sloten	0
Deur/deksel is transparant	Nee

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	400 A
-----------------	-------