



FP31QS

## Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geïsoleerd 500 x 300 x 205 mm

### Technische eigenschappen

#### Design

Montagevoorschriften	QuickSet
----------------------	----------

#### Funcities

Overspanningsbeveiliging	Nee
Cover with overpressure release	Nee

#### Uitvoering

Aantal modules	36
----------------	----

#### Compatibiliteit

Geschikt voor bliksembeveiliging	Nee
----------------------------------	-----

#### Stroom

Nominale stroom Inom	250 A
----------------------	-------

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	205 mm
Diepte geïnstalleerd product	205 mm
Interne diepte	143 mm
Hoogte geïnstalleerd product	500 mm
Breedte geïnstalleerd product	300 mm
Breedte in deelenheden	12
Materiaaldikte behuizing	1 mm

#### Deksel, Deur

Deksel materiaal dikte	1 mm
Hendeltype	handgreep met deurschild
Vergrendelbaar	Nee
Aantal deursloten	1
Type deksel	Closed
Deurvleugel	single
Type deksel	cover
Transparante deksel/deur	Nee

#### Materiaal

Kleur	wit
Kleur	wit
RAL kleur	RAL 9010 - Zuiver Wit
Bestandsdeel	staal
Oppervlaktebehandeling	poeder coated
Transparant	Nee

#### Montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
-----------------------------	-----

Geschikt voor bodemmontage	Nee
<b>Levering</b>	
Met deksel	Nee
<b>Samenstelling</b>	
Aantal verdelerrijen	3
Aantal velden	1
Aantal sleutels	1
Aan-/uitschakelaar	Nee
Uitbreiding mogelijk	Nee
Aantal openingen voor flensplaten	2
Uitbreiding mogelijk	Ja
Earthing terminal block	Nee
Neutral terminal block	Nee
Signal passing door	Nee
<b>Normen</b>	
Europese richtlijn WEEE	niet van toepassing
<b>Veiligheid</b>	
Mechanische bescherming slagvastheid IK	IK09
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Beschermingsklasse	beschermingsklasse II
Halogeenvrij	Nee
Vuurvastheid	-