



FP41Q1S

Wandopbouwverdeler quickset leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 650 x 300 x 205 mm

Technische eigenschappen

Montagevoorschriften	QuickSet
Overspanningsbeveiliging	Nee
Cover with overpressure release	Nee
Aantal modulen	48
Geschikt voor bliksembeveiliging	Nee
Nominale stroom Inom	250 A
Inbouwdiepte	205 mm
Diepte geïnstalleerd product	205 mm
Interne diepte	130 mm
Hoogte geïnstalleerd product	650 mm
Breedte geïnstalleerd product	300 mm
Breedte in deelenheden	12
Materiaaldikte behuizing	1 mm
Deksel materiaal dikte	1 mm
Hendeltype	zonder sluiting
Vergrendelbaar	Nee
Aantal deursloten	0
Type deksel	Withnotch
Deurvleugel	without
Type deksel	none
Transparante deksel/deur	Nee
Kleur	wit
RAL kleur	RAL 9010 - Zuiver Wit
Bestandsdeel	staal
Oppervlaktebehandeling	poeder coated
Transparant	Nee
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor bodemmontage	Nee
Met deksel	Nee
Aantal verdelerrijen	4
Aantal velden	1
Aan-/uitschakelaar	Nee
Uitbreiding mogelijk	Nee
Aantal openingen voor flensplaten	2

Technische wijzigingen voorbehouden

Uitbreiding mogelijk	Ja
Earthing terminal block	Nee
Neutral terminal block	Nee
Signal passing door	Nee
Europese richtlijn WEEE	niet van toepassing
Mechanische bescherming slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad (IP)	IP30
Beschermingsklasse	beschermingsklasse II
Halogeenvrij	Nee
Vuurvastheid	-