



FP41QT

Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geaard 650 x 300 x 205 mm

Technische eigenschappen

Montagevoorschriften	QuickSet
Overspanningsbeveiliging	Nee
Cover with overpressure release	Nee
Aantal modulen	48
Geschikt voor bliksembeveiliging	Nee
Nominale stroom Inom	250 A
Inbouwdiepte	205 mm
Diepte geïnstalleerd product	205 mm
Interne diepte	205 mm
Hoogte geïnstalleerd product	650 mm
Breedte geïnstalleerd product	300 mm
Breedte in deelenheden	12
Materiaaldikte behuizing	1 mm
Deksel materiaal dikte	1 mm
Hendeltype	handgreep met deurschild
Vergrendelbaar	Nee
Aantal deursloten	1
Type deksel	Closed
Deurvleugel	single
Type deksel	cover
Transparante deksel/deur	Nee
Kopergewicht van het product	0.109 kg
Kleur	wit
RAL kleur	RAL 9010 - Zuiver Wit
Bestandsdeel	staal
Oppervlaktebehandeling	poeder coated
Transparant	Nee
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor bodemmontage	Nee
Met deksel	Nee
Aantal verdelerrijen	4
Aantal velden	1
Aantal sleutels	1
Aan-/uitschakelaar	Nee

Uitbreiding mogelijk	Nee
Aantal openingen voor flensplaten	2
Uitbreiding mogelijk	Ja
Earthing terminal block	Nee
Neutral terminal block	Nee
Signal passing door	Nee
Europese richtlijn WEEE	niet van toepassing
Mechanische bescherming slagvastheid IK	IK09
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Beschermingsklasse	beschermingsklasse I
Halogeenvrij	Nee
Vuurvastheid	-