



FP45Q1S

Wandopbouwverdeler quickset leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 650 x 1300 x 205 mm

Technische eigenschappen

Montagevoorschriften	QuickSet
Nominale stroom Inom	250 A
Inbouwdiepte	205 mm
Diepte geïnstalleerd product	205 mm
Interne diepte	130 mm
Hoogte geïnstalleerd product	650 mm
Breedte geïnstalleerd product	1300 mm
Breedte in deelenheden	60
Materiaaldikte behuizing	1 mm
Deksel materiaal dikte	1 mm
Hendeltype	zonder sluiting
Aantal deursloten	0
Type deksel	Withnotch
Deurvleugel	without
Type deksel	none
Kleur	wit
RAL kleur	RAL 9010 - Zuiver Wit
Bestandsdeel	staal
Oppervlaktebehandeling	poeder coated
Aantal verdelerrijen	4
Aantal velden	5
Aantal openingen voor flensplaten	10
Uitbreiding mogelijk	Ja
Europese richtlijn WEEE	niet van toepassing
Mechanische bescherming slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad (IP)	IP30
Beschermingsklasse	beschermingsklasse II
Vuurvastheid	-