



FP61QS

Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geïsoleerd 950 x 300 x 205 mm

Technische eigenschappen

Montagevoorschriften	QuickSet
Nominale stroom Inom	250 A
Inbouwdiepte	205 mm
Diepte geïnstalleerd product	205 mm
Interne diepte	143 mm
Hoogte geïnstalleerd product	950 mm
Breedte geïnstalleerd product	300 mm
Breedte in deelenheden	12
Materiaaldikte behuizing	1 mm
Deksel materiaal dikte	1 mm
Hendeltype	handgreep met deurschild
Aantal deursloten	1
Type deksel	Closed
Deurvleugel	single
Type deksel	cover
Kleur	wit
Kleur	wit
RAL kleur	RAL 9010 - Zuiver Wit
Bestandsdeel	staal
Oppervlaktebehandeling	poeder coated
Aantal verdelerrijen	6
Aantal velden	1
Aantal sleutels	1
Aantal openingen voor flensplaten	2
Uitbreiding mogelijk	Ja
Europese richtlijn WEEE	niet van toepassing
Mechanische bescherming slagvastheid IK	IK09
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Beschermingsklasse	beschermingsklasse II
Vuurvastheid	-