



FP64QS

## Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geïsoleerd 950 x 1050 x 205 mm

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Hoogte	950 mm
Breedte	1050 mm
Diepte	205 mm
Dikte zijwand	1 mm

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Type slot	Zonder slot
Slagvastheid IK	IK09

#### Samenstelling

Aantal velden in de breedte	4
Aantal flensplaatopeningen	8
Aantal verdelerrijen	6

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandmontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

#### Materiaal

Kleur	Helderwit
RAL-code	9010
Oppervlakte behandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal

#### Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1
Deur/deksel is transparant	Nee

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	250 A
-----------------	-------