



FP65Q1S

Wandopbouwverdeler quickset leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 950 x 1300 x 205 mm

Technische eigenschappen

Design

Montagevoorschriften	QuickSet
----------------------	----------

Funcities

Overspanningsbeveiliging	Nee
Cover with overpressure release	Nee

Uitvoering

Aantal modules	360
----------------	-----

Compatibiliteit

Geschikt voor bliksembeveiliging	Nee
----------------------------------	-----

Stroom

Nominale stroom Inom	250 A
----------------------	-------

Afmetingen

Inbouwdiepte	205 mm
Diepte geïnstalleerd product	205 mm
Interne diepte	130 mm
Hoogte geïnstalleerd product	950 mm
Breedte geïnstalleerd product	1300 mm
Breedte in deelenheden	60
Materiaaldikte behuizing	1 mm

Deksel, Deur

Deksel materiaal dikte	1 mm
Hendeltype	zonder sluiting
Vergrendelbaar	Nee
Aantal deursloten	0
Type deksel	Withnotch
Deurvleugel	without
Type deksel	none
Transparante deksel/deur	Nee

Materiaal

Kleur	wit
Kleur	wit
RAL kleur	RAL 9010 - Zuiver Wit
Bestandsdeel	staal
Oppervlaktebehandeling	poeder coated
Transparant	Nee

Montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
-----------------------------	-----

Geschikt voor bodemmontage	Nee
Levering	
Met deksel	Nee
Samenstelling	
Aantal verdelerrijen	6
Aantal velden	5
Aan-/uitschakelaar	Nee
Uitbreiding mogelijk	Nee
Aantal openingen voor flensplaten	10
Uitbreiding mogelijk	Ja
Earthing terminal block	Nee
Neutral terminal block	Nee
Signal passing door	Nee
Normen	
Europese richtlijn WEEE	niet van toepassing
Veiligheid	
Mechanische bescherming slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad (IP)	IP30
Beschermingsklasse	beschermingsklasse II
Halogeenvrij	Nee
Vuurvastheid	-