



FP73QS

Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geïsoleerd 1100 x 800 x 205 mm

Technische eigenschappen

Montagevoorschriften	QuickSet
Nominale stroom Inom	250 A
Inbouwdiepte	205 mm
Diepte geïnstalleerd product	205 mm
Interne diepte	143 mm
Hoogte geïnstalleerd product	1100 mm
Breedte geïnstalleerd product	800 mm
Breedte in deelenheden	36
Materiaaldikte behuizing	1 mm
Deksel materiaal dikte	1 mm
Hendeltype	3-punts espagnolet sluiting
Aantal deursloten	1
Type deksel	Closed
Deurvleugel	single
Type deksel	cover
Kleur	wit
Kleur	wit
RAL kleur	RAL 9010 - Zuiver Wit
Bestandsdeel	staal
Oppervlaktebehandeling	poeder coated
Aantal verdelerrijen	7
Aantal velden	3
Aantal sleutels	1
Aantal openingen voor flensplaten	6
Uitbreiding mogelijk	Ja
Europese richtlijn WEEE	niet van toepassing
Mechanische bescherming slagvastheid IK	IK09
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Beschermingsklasse	beschermingsklasse II
Vuurvastheid	-