



FP74Q1S

**Wandopbouwverdeler quickset leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 1100 x 1050 x 205 m**

**Technische eigenschappen**

Montagevoorschriften	QuickSet
Nominale stroom Inom	250 A
Inbouwdiepte	205 mm
Diepte geïnstalleerd product	205 mm
Interne diepte	130 mm
Hoogte geïnstalleerd product	1100 mm
Breedte geïnstalleerd product	1050 mm
Breedte in deelenheden	48
Materiaaldikte behuizing	1 mm
Deksel materiaal dikte	1 mm
Hendeltype	zonder sluiting
Aantal deursloten	0
Type deksel	Withnotch
Deurvleugel	without
Type deksel	none
Kleur	wit
RAL kleur	RAL 9010 - Zuiver Wit
Bestandsdeel	staal
Oppervlaktebehandeling	poeder coated
Aantal verdelerrijen	7
Aantal velden	4
Aantal openingen voor flensplaten	8
Uitbreiding mogelijk	Ja
Europese richtlijn WEEE	niet van toepassing
Mechanische bescherming slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad (IP)	IP30
Beschermingsklasse	beschermingsklasse II
Vuurvastheid	-