



FP75QT

## Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geaard 1100 x 1300 x 205 mm

### Technische eigenschappen

#### Design

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Montagevoorschriften | QuickSet |
|----------------------|----------|

#### Funcities

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Overspanningsbeveiliging        | Nee |
| Cover with overpressure release | Nee |

#### Uitvoering

|                |     |
|----------------|-----|
| Aantal modules | 420 |
|----------------|-----|

#### Compatibiliteit

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Geschikt voor bliksembeveiliging | Nee |
|----------------------------------|-----|

#### Stroom

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Nominale stroom Inom | 250 A |
|----------------------|-------|

#### Afmetingen

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Inbouwdiepte                  | 205 mm  |
| Diepte geïnstalleerd product  | 205 mm  |
| Interne diepte                | 130 mm  |
| Hoogte geïnstalleerd product  | 1100 mm |
| Breedte geïnstalleerd product | 1300 mm |
| Breedte in deelenheden        | 60      |
| Materiaaldikte behuizing      | 1 mm    |

#### Deksel, Deur

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Deksel materiaal dikte   | 1 mm              |
| Hendeltype               | knevelgreep       |
| Vergrendelbaar           | Nee               |
| Aantal deursloten        | 1                 |
| Type deksel              | Closed            |
| Deurvleugel              | double-asymmetric |
| Type deksel              | cover             |
| Transparante deksel/deur | Nee               |

#### Materiaal

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Kopergewicht van het product | 0.141 kg              |
| Kleur                        | wit                   |
| Kleur                        | wit                   |
| RAL kleur                    | RAL 9010 - Zuiver Wit |
| Bestandsdeel                 | staal                 |
| Oppervlaktebehandeling       | poeder coated         |
| Transparant                  | Nee                   |

#### Montage

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Geschikt voor buitengebruik             | Nee                  |
| Geschikt voor bodemmontage              | Nee                  |
| <b>Levering</b>                         |                      |
| Met deksel                              | Nee                  |
| <b>Samenstelling</b>                    |                      |
| Aantal verdelerrijen                    | 7                    |
| Aantal velden                           | 5                    |
| Aantal sleutels                         | 1                    |
| Aan-/uitschakelaar                      | Nee                  |
| Uitbreiding mogelijk                    | Nee                  |
| Aantal openingen voor flensplaten       | 10                   |
| Uitbreiding mogelijk                    | Ja                   |
| Earthing terminal block                 | Nee                  |
| Neutral terminal block                  | Nee                  |
| Signal passing door                     | Nee                  |
| <b>Normen</b>                           |                      |
| Europese richtlijn WEEE                 | niet van toepassing  |
| <b>Veiligheid</b>                       |                      |
| Mechanische bescherming slagvastheid IK | IK09                 |
| Beschermingsgraad (IP)                  | IP44                 |
| Beschermingsklasse                      | beschermingsklasse I |
| Halogeenvrij                            | Nee                  |
| Vuurvastheid                            | -                    |