



FR22V1

**Verdeler, Univers IP55, klasse I, transp.deur 1850x550x400 mm + 100 mm sokkel**

#### Technische eigenschappen

##### Afmetingen

|               |         |
|---------------|---------|
| Hoogte        | 1950 mm |
| Breedte       | 550 mm  |
| Diepte        | 400 mm  |
| Dikte zijwand | 1,50 mm |

##### Veiligheid

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Beschermingsgraad IP | IP55             |
| Beschermingsklasse   | Isolatieklasse I |
| Type slot            | Zonder slot      |
| Slagvastheid IK      | IK10             |

##### Samenstelling

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Aantal velden in de breedte | 2  |
| Aantal flensplaatopeningen  | 4  |
| Aantal rijen                | 12 |

##### Installatie, montage

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Gemonteerd op               | Vloermontage, Wandmontage |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee                       |

##### Materiaal

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kleur                   | Lichtgrijs    |
| RAL-code                | 7035          |
| Oppervlakte behandeling | Poedercoating |
| Materiaal               | Staal         |
| Afwerking oppervlakte   | Mat           |

##### Deksel, deur

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Aantal kastdeuren          | 1  |
| Aantal sloten              | 1  |
| Deur/deksel is transparant | Ja |

##### Stroom / temperatuur

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 800 A |
|-----------------|-------|

##### Spanning

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 690 - 690 V |
|-------------------|-------------|