



FR25U2

Verdeler, Uniers IP55, klasse II, transp.deur, 1850x1300x400 mm + 200 mm sokkel

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|---------------|---------|
| Hoogte | 2050 mm |
| Breedte | 1300 mm |
| Diepte | 400 mm |
| Dikte zijwand | 1,50 mm |

Veiligheid

| | |
|----------------------|-------------------|
| Beschermingsgraad IP | IP55 |
| Beschermingsklasse | Isolatieklasse II |
| Type slot | Zonder slot |
| Slagvastheid IK | IK10 |

Samenstelling

| | |
|-----------------------------|----|
| Aantal velden in de breedte | 5 |
| Aantal flensplaatopeningen | 10 |
| Aantal rijen | 12 |

Installatie, montage

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Gemonteerd op | Vloermontage, Wandmontage |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |

Materiaal

| | |
|-------------------------|---------------|
| Kleur | Lichtgrijs |
| RAL-code | 7035 |
| Oppervlakte behandeling | Poedercoating |
| Materiaal | Staal |
| Afwerking oppervlakte | Mat |

Deksel, deur

| | |
|----------------------------|----|
| Aantal kastdeuren | 2 |
| Aantal sloten | 1 |
| Deur/deksel is transparant | Ja |

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 800 A |
|-----------------|-------|

Spanning

| | |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 690 - 690 V |
|-------------------|-------------|