



FR74S

## Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1100x1050x275 mm

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

|               |         |
|---------------|---------|
| Hoogte        | 1100 mm |
| Breedte       | 1050 mm |
| Diepte        | 275 mm  |
| Dikte zijwand | 1,50 mm |

#### Veiligheid

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Beschermingsgraad IP | IP55              |
| Beschermingsklasse   | Isolatieklasse II |
| Type slot            | Zonder slot       |
| Slagvastheid IK      | IK10              |

#### Samenstelling

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Aantal velden in de breedte | 4 |
| Aantal flensplaatopeningen  | 8 |
| Aantal rijen                | 7 |

#### Installatie, montage

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Gemonteerd op               | Vloermontage, Wandmontage |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee                       |

#### Materiaal

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kleur                   | Lichtgrijs    |
| RAL-code                | 7035          |
| Oppervlakte behandeling | Poedercoating |
| Materiaal               | Staal         |
| Afwerking oppervlakte   | Mat           |

#### Deksel, deur

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Aantal kastdeuren          | 2   |
| Aantal sloten              | 1   |
| Deur/deksel is transparant | Nee |

#### Stroom / temperatuur

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 800 A |
|-----------------|-------|

#### Spanning

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 690 - 690 V |
|-------------------|-------------|