



FT34E

Verdeler IP54 geaard 1050 x 500 x 275 mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	500 mm
Breedte	1050 mm
Diepte	275 mm
Dikte zijwand	2 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP54
Beschermingsklasse	Isolatieklasse I
Type slot	Sleutelslot, Snelsluiting
Slagvastheid IK	IK10

Samenstelling

Aantal velden in de breedte	4
Aantal flensplaatopeningen	8
Aantal rijen	3

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
-----------------------------	-----

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035
Materiaal	Staal

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	2
Aantal sloten	1
Deur/deksel is transparant	Nee

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	630 A
-----------------	-------