



FT41K

Verdeler IP54 met zichtvensterdeur 300 x

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	650 mm
Breedte	300 mm
Diepte	275 mm
Dikte zijwand	2 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP54
Beschermingsklasse	Isolatieklasse I
Type slot	Snelsluiting
Slagvastheid IK	IK10

Samenstelling

Aantal velden in de breedte	1
Aantal flensplaatopeningen	2
Aantal rijen	4

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
-----------------------------	-----

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035
Materiaal	Staal

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1
Deur/deksel is transparant	Nee

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	630 A
-----------------	-------