



FT82E

**Verdeler IP54 geaard 550 x 1250 x 275 mm**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

|               |         |
|---------------|---------|
| Hoogte        | 1250 mm |
| Breedte       | 550 mm  |
| Diepte        | 275 mm  |
| Dikte zijwand | 2 mm    |

**Veiligheid**

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Beschermingsgraad IP | IP54             |
| Beschermingsklasse   | Isolatieklasse I |
| Type slot            | 3-zijdig 7 mm    |
| Slagvastheid IK      | IK10             |

**Samenstelling**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Aantal velden in de breedte | 2 |
| Aantal flensplaatopeningen  | 4 |
| Aantal rijen                | 8 |

**Installatie, montage**

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Gemonteerd op               | Inbouwmontage, Oppervlaktemontage |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee                               |

**Materiaal**

|           |            |
|-----------|------------|
| Kleur     | Lichtgrijs |
| RAL-code  | 7035       |
| Materiaal | Staal      |

**Deksel, deur**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Aantal kastdeuren          | 1   |
| Aantal sloten              | 1   |
| Deur/deksel is transparant | Nee |

**Stroom / temperatuur**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 630 A |
|-----------------|-------|